

Produktinformationen**Minibohrsystem**

Das geniale Glasbohrsystem "Made in Germany" mit professionellen Diamanthohlbohrern

**Die Glaserwerkstatt mit Glasbohrmaschine benötigt nur folgendes:**

Art.-Nr.				PD-Nr.
330 270 01		Spülkopfadapter R 1/2" auf Aufnahme F mit Feder für Kernausstosser - damit können die Spezialbohrer mit Schaft "F" in der Standard-Glasbohrmaschine verwendet werden.	Stck	PD-91 57
330 272 15		Diamant-Hohlbohrer F 1,5mm inclusive Auswerfernadel klein	Stck	PD-91 64
330 272 20		Diamant-Hohlbohrer F 2,0mm inclusive Auswerfernadel klein	Stck	PD-91 68
330 272 30		Diamant-Hohlbohrer F 3,0mm inclusive Auswerfernadel mittel	Stck	PD-91 72

Art.-Nr.	Erweiterungsmöglichkeiten :			
330 254 98		Schärfstein / Abrichtstein	Stck	PD-9095
330 267 02		Druckflasche mit Schlauch und Hahn - Falls das Minibohrsystem mobil eingesetzt werden soll kann mit dieser Druckflasche je nach Bohrerdurchmesser bis zu 20 Minuten gebohrt werden. Dann muss das Reservoir neu befüllt werden.	Stck	PD-9210
330 270 00		Spindel für Diamanthohlbohrer mit autom. Kernausstosser Die Bohradapter-Spindel kann in fast jede handelsübliche Tischbohrmaschine eingesetzt werden. Mit Feder für Bohrkernauswerfer.	Stck	PD-91 58
330 270 10		Wasseranschluss zum direkten Anschluß des Bohradapters über einen Druckschlauch an einen Wasserhahn.	Stck	PD-91 60
330 270 11		Hochdruckschlauch mit 2m Länge zur Verbindung von Wasseranschluss-Stück und Bohradapter	Stck	PD-91 62
330 271 00		Magnetfuß für Mini-Bohrsystem In diesen Magnetfuss können verschiedene Halter für Gegenstücke eingesetzt werden.	Stck	PD-91 90
330 271 02		Metalleinsatz Gegenstückhalter - Gegenstücke können in diesen Gegenstückhalter aus Messing eingeschraubt werden.	Stck	PD-91 94
330 271 03		Gegenstückhalter-Set - Ein Gegenstückhalter für Kugeln, ein Halter normal sowie 5 Edelstahl-Gegenstücke von 1mm bis 2,5mm abgestuft. Der Gegenstückhalter wird z.B. in den Magnetfuß eingesetzt	Stck	PD-91 92
330 271 10		Schraubfuß für Mini-Bohrsystem In diesen Fuß können verschiedene Halter für Gegenstücke eingesetzt werden.	Stck	PD-91 91
330 271 25		Mini-Bohrsystem zum rationellen Bohren kleinster Löcher in Stein, Keramik und Glas. Komplettes System mit rundlaufgenauer Bohrmaschine u. Wasserspühlbüchse mit innenliegender Feder für den Bohrkernauswerfer, Druckschlauch 2m, Wasseranschluss (IG G3/4\"), Magnetfuß für Gegenstückhalter Plastikeinsatzhalter flach; 1x Plastikeinsatzhalter Kugel; Edelstahlstifte bis 2,5mm	Stck	PD-91 59
330 270 15		Diamantkugel 5mm - doppelt galvanisch beschichtet - zum Entgraten	Stck	PD-6411
330 272 00		Auswerfernadel klein (0,3mm) für 0,8 - 1,1mm Bohrer. Die Nadel wird zusammen mit dem Glashohlbohrer in den Bohradapter eingesetzt.	Stck	PD-91 56
330 272 01		Auswerfernadel klein (0,5mm) für 1,2 - 1,6mm Bohrer	Stck	PD-91 66
330 272 02		Auswerfernadel klein (0,7mm) für 1,7 - 2,2mm Bohrer	Stck	PD-91 70
330 272 03		Auswerfernadel klein (1mm) für ca 2,5mm Bohrer	Stck	PD-91 74
330 272 04		Auswerfernadel mittel (1,8mm) für 3mm Bohrer	Stck	PD-91 78
330 272 05		Auswerfernadel dick (2mm) für 3 - 6mm Bohrer	Stck	PD-91 82
330 272 10		Diamant-Hohlbohrer F 1,0mm inclusive Auswerfernadel klein	Stck	PD-91 54
330 272 15		Diamant-Hohlbohrer F 1,5mm inclusive Auswerfernadel klein	Stck	PD-91 64
330 272 20		Diamant-Hohlbohrer F 2,0mm inclusive Auswerfernadel klein	Stck	PD-91 68
330 272 25		Diamant-Hohlbohrer F 2,5mm inclusive Auswerfernadel klein	Stck	PD-91 72
330 272 30		Diamant-Hohlbohrer F 3,0mm inclusive Auswerfernadel mittel	Stck	PD-91 76
330 272 40		Diamant-Hohlbohrer F 4,0mm inclusive Auswerfernadel dick	Stck	PD-91 80
330 272 50		Diamant-Hohlbohrer F 5,0mm inclusive Auswerfernadel dick	Stck	PD-91 84
330 272 60		Diamant-Hohlbohrer F 6,0mm inclusive Auswerfernadel dick	Stck	PD-91 88
330 273 30		Gegenstück für Bohrer 3,0mm	Stck	PD-91 95
330 273 40		Gegenstück für Bohrer 4,0mm	Stck	PD-91 96
330 273 50		Gegenstück für Bohrer 5,0mm	Stck	PD-91 97
330 273 60		Gegenstück für Bohrer 6,0mm	Stck	PD-91 87

noch Fragen zum Bohrsystem ? info@schreiber-berlin.de
 SCHREIBER - GLAS, Schlesische Str. 26, D - 10997 Berlin
 Tel.: 030-6188018 Fax 030-6188072 www.schreiber-berlin.de

SCHREIBER
 Farb- und Antikglas